

STABILA **Digitaalinen kulmamitta TECH, Tyyppi: 500****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 467563 500 |
| GTIN | 4005069191252 |
| Tuoteluokka | 46M |

Kuvaus**Malli:**

Kompakti ja tukeva kotelo, mittauspinta anodisoitua alumiinia. Muunneltavat kiinnitysmahdollisuudet T-uran, V-uran ja Seltenerd-magneeteilla. Valaistu digitaalinen näyttö kääntyy asentoa vaihdettaessa.

Integroitu varoitustoiminto estää virhemittaukset. Näppäinlukko, pito- ja viitetoiminto.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojapussin. 2x paristo nro 081561, koko LR6.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--|
| Näyttötarkkuus | 0,01 astetta |
| Leveys | 32 mm |
| Korkeus | 70 mm |
| Mittausalue | 360 (4×90°) astetta |
| Pituus | 175 mm |
| Tasomaisuustoleranssi | 0,07 mm |
| Virherajan elektroniikkamoduuli | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) astetta |

| | |
|----------------|------------------|
| IP-suojaluokka | IP 65 |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | H2 |
| Tuotetyyppi | Kaltevuusmittari |

Palvelut

| | |
|---|-------------|
| KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari Tarkkuus 0,02 mm/m | 026620 0,02 |
|---|-------------|

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6 | 081561 LR6 |
|---|------------|