

STABILA **Digitaalinen kulmamitta TECH, Tyyppi: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	467563 1000
GTIN	4005069191269
Tuoteluokka	46M

Kuvaus**Malli:**

Kompakti ja tukeva kotelo, mittauspinta anodisoitua alumiinia. Muunneltavat kiinnitysmahdollisuudet T-uran, V-uran ja Seltenerd-magneeteilla. Valaistu digitaalinen näyttö kääntyy asentoa vaihdettaessa.

Integroitu varoitustoiminto estää virhemittaukset. Näppäinlukko, pito- ja viitetoiminto.

Yksittäisten ja jatkuvien mittausten älykäs dokumentointi. Sarjaliitettä tietokone- ja väyläjärjestelmille. Useamman laitteen samanaikainen käyttö yhdessä järjestelmässä.

Ilmainen ohjelmisto STABILA ANALYTICS mittausrvojen helppoon analysointiin ja dokumentointiin ilman ohjelmointia.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojapussin. Litiumioniakku ja verkkopistoke, 4 maakohtaista vaihtoadapteria, 2 tiedonsiirtokaapelia, analysointiohjelmisto.

Tekninen kuvaus

Pituus	175 mm
Näyttötarkkuus	0,01 astetta
Mittausalue	0 – 360 astetta
Korkeus	70 mm

Tasomaisuustoleranssi	0,07 mm
Leveys	32 mm
Virherajan elektroniikkamoduuli	0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) astetta
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	H2
Tuotetyyppi	Kaltevuusmittari

Palvelut

KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari Tarkkuus 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------