

Garant**Kääntöteränpidin kiinteällä kaltevuuskulmalla 1,5°, Vasen, Varren/terän koko L: 10/11mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 271996 10/11 |
| GTIN | 4045197954756 |
| Tuoteluokka | 21W |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Kokonaispituus L | 125 mm |
| Kiinnitysruuvikierteitysterälle | 279810 4 |
| Toimintaleveys L ₄ | 10 mm |
| Pään pituus L ₁ | 17,5 mm |
| Varren koko | 10 mm |
| Kaltevuuskulma | 1,5 astetta |
| Terän koko | 11 mm |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjähdytys | ei |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8 | 674248 TX8 |
| | 659957 500 |

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm
