



Temper-valuruuvipuristin, Leukaväli: 500mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 860000 500 |
| GTIN | 4008158011448 |
| Tuoteluokka | 83J |

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat Temper-valupuristusleuat; luja, prismanmuotoinen, profiiliteräksinen, rihlattu ja galvaanisesti sinkitty liukukisko. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko. Momentin pika-asetus, luotettava kiristys.

Liikkuva puristusvarsi ja **liukueste**, joka estää kiinnitetyn ruuvipuristimen tahattoman aukeamisen. Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160. **Ilman suojusta.**

Kiinnitysvoima enintään 7000 N.

Standardi:

DIN 5117

Varaosa:

Suojakansi nro 860115.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Liukukiskon poikkipinta | 35×11 mm |
| Ulottuma | 120 mm |

| | |
|-------------|----------|
| Leukaväli | 500 mm |
| Tuotetyyppi | Puristin |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Täydellinen alaosa momenttiruuvipuristimeen Tyyppe 500 | 860060 500 |
| Paininpääsarja8 osaa Paininlevyn Ø 37 mm | 860115 37 |
| Vario-puristusleukapari | 862950 |