



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221965 63/8
GTIN	2050002058798
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Porrastuskulma α_{\max}	0,32 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	54,3 mm
Terien lkm Z	8
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Terän Ø D _c	63 mm
Kiinnitysreiän Ø	22 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	119 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Ø D ₃	56 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Asetuskulma κ	15 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------