

Kuormalavojen perushyllykkö, Syvyys 1 100 mm, Korkeus: 5000 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991201 5000
GTIN	4058255039142
Tuoteluokka	960

Kuvaus

HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista

Malli:

Perushyllystö koostuu 2 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. **Lisähyllystö** koostuu 1 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisätasot löytyvät lisävarusteista.

Palkkiparit Tyyppi LNS 100×50×1,5.

Asennusmitta Perushyllystö: 2872 mm.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Hyllyn kokonaispituus:

Jalustareunoille S610-M18 ja S625-A18:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm (mallissa S610-M18)

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm (mallissa S625-A18).

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Epätasaisilla alustoilla suosittelemme lisäaluspeltiä.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**
- **Huomioi vähintään 100 mm etäisyys jalustarungon ja seinien tai rakennuksen osien välillä pohjalevyä varten.**

Kiinnitettäessä vaakapalkkeja on huomioitava, että **ulkopalkit ylettyvät vähintään 500 mm viimeisen varastointitason yli**. Hyllyrivin sisäpuolella riittää 100 mm.

Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Asennusmitta perushyllystölle leveys: 2872 mm

Välikön leveys: 2700 mm

Välikön kuormitus: 1840 kg

Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 3 palkkiparia): 8650 kg

Kehysprofiili: S610-M18

Tekninen kuvaus

hyllyn käyttö	molemminpuolinen
Syvyys	1100 mm
Palkkityyppi	LNS 100×50×1,5
Asiakasasennus	kyllä
Välikön leveys	2700 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys	2872 mm
hyllystörakenne	perushyllystö
Pistoasennus	kyllä
Lavapaikkojen lukumäärä/kenttä	12
Korkeus	5000 mm
Hyllyjalustojen lkm	2
Kehysprofiili	S610-M18
Välikön kuormitus	1840 kg
Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 3 palkkiparia)	8650 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	1840 kg
Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan	613 kg
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 1100 mm

Tuotetyyppi

Palettihylly

Tarvikkeet

Lukkonasta pystypalkkiin	991331
Pohjatuki palettihyllykehyksiin	991470
Palkkipari LNS 100×50 Vaakapalkkien pituus 2700 mm	991337 2700
Alustapellit kuormalavahyllykehyksiin sarja, 3 osaa	991480