

Kuormalavojen perushyllykkö, Syvyys 1 100 mm, Korkeus: 3500 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991201 3500
GTIN	4058255039111
Tuoteluokka	960

Kuvaus

HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista

Malli:

Perushyllystö koostuu 2 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. **Lisähyllystö** koostuu 1 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisätasot löytyvät lisävarusteista.

Palkkiparit Tyyppi LNS 100×50×1,5.

Asennusmitta Perushyllystö: 2872 mm.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Hyllyn kokonaispituus:

Jalustareunoille S610-M18 ja S625-A18:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm (mallissa S610-M18)

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm (mallissa S625-A18).

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Epätasaisilla alustoilla suosittelemme lisäaluspeltiä.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**
- **Huomioi vähintään 100 mm etäisyys jalustarungon ja seinien tai rakennuksen osien välillä pohjalevyä varten.**

Kiinnitettäessä vaakapalkkeja on huomioitava, että **ulkopalkit ylettyvät vähintään 500 mm viimeisen varastointitason yli**. Hyllyrivin sisäpuolella riittää 100 mm.

Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Asennusmitta perushyllystölle leveys: 2872 mm

Välikön leveys: 2700 mm

Säilytystasojen lukumäärä: 3

Välikön kuormitus: 1840 kg

Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 2 palkkiparia): 9495 kg

Kehysprofiili: S610-M18

Tekninen kuvaus

Pistoasennus	kyllä
Välikön leveys	2700 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys	2872 mm
Kehysprofiili	S610-M18
hyllystörakenne	perushyllystö
Välikön kuormitus	1840 kg
Korkeus	3500 mm
Säilytystasojen lukumäärä	3
Lavapaikkojen lukumäärä/kenttä	9
Syvyys	1100 mm
hyllyn käyttö	molemminpuolinen
Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 2 palkkiparia)	9495 kg
Hyllyjalustojen lkm	2
Palkkityyppi	LNS 100×50×1,5
Asiakasasennus	kyllä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	1840 kg
Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan	613 kg
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004

Tuotenimen määrite	Syvyys 1 100 mm
Tuotetyyppi	Palettihylly

Tarvikkeet

Pohjatuki palettihyllykehyksiin	991470
Lukkonasta pystypalkkiin	991331
Alustapellit kuormalavahyllykehyksiin sarja, 3 osaa	991480
Palkkipari LNS 100×50 Vaakapalkkien pituus 2700 mm	991337 2700