

Kuormalavojen lisähyllykkö, Syvyys 1 100 mm, Korkeus: 5000 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991206 5000
GTIN	4058255039203
Tuoteluokka	960

Kuvaus

HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista

Malli:

Perushyllystö koostuu 2 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. **Lisähyllystö** koostuu 1 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisätasot löytyvät lisävarusteista.

Palkkiparit Tyyppi LNS 100×50×1,5.

Asennusmitta Lisähyllystö: 2786 mm.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Hyllyn kokonaispituus:

Jalustareunoille S610-M18 ja S625-A18:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm (mallissa S610-M18)

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm (mallissa S625-A18).

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Epätasaisilla alustoilla suosittelemme lisäaluspeltiä.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**
- **Huomioi vähintään 100 mm etäisyys jalustarungon ja seinien tai rakennuksen osien välillä pohjalevyä varten.**

Kiinnitettäessä vaakapalkkeja on huomioitava, että **ulkopalkit ylettyvät vähintään 500 mm viimeisen varastointitason yli**. Hyllyrivin sisäpuolella riittää 100 mm.

Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Asennusmitta lisähyllystölle leveys: 2786 mm

Välikön leveys: 2700 mm

Välikön kuormitus: 1840 kg

Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 3 palkkiparia): 8650 kg

Kehysprofiili: S610-M18

Tekninen kuvaus

Syvyys	1100 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	2786 mm
Korkeus	5000 mm
Asiakasasennus	kyllä
Pistoasennus	kyllä
hyllystörakenne	lisähyllystö
Välikön leveys	2700 mm
Palkkityyppi	LNS 100×50×1,5
Hyllyjalustojen lkm	1
Välikön kuormitus	1840 kg
hyllyn käyttö	molemminpuolinen
Lavapaikkojen lukumäärä/kenttä	12
Kehysprofiili	S610-M18
Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 3 palkkiparia)	8650 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	1840 kg
Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan	613 kg
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 1 100 mm

Tuotetyyppi

Palettihylly

Tarvikkeet

Alustapellit kuormalavahyllykehyksiin sarja, 3 osaa	991480
Lukkonasta pystypalkkiin	991331
Pohjatuki palettihyllykehyksiin	991470
Palkkipari LNS 100×50 Vaakapalkkien pituus 2700 mm	991337 2700