

Kuormalavojen perushyllykkö, Syvyys 1 100 mm, Korkeus: 2500 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991211 2500
GTIN	4058255039210
Tuoteluokka	960

Kuvaus

HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista

Malli:

Perushyllystö koostuu 2 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. **Lisähyllystö** koostuu 1 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisätasot löytyvät lisävarusteista.

Palkkiparit Tyyppi LNS 110×50×1,5.

Asennusmitta Perushyllystö: 2872 mm.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Hyllyn kokonaispituus:

Jalustareunoille S610-M18 ja S625-A18:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm (mallissa S610-M18)

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm (mallissa S625-A18).

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Epätasaisilla alustoilla suosittelemme lisäaluspeltiä.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**
- **Huomioi vähintään 100 mm etäisyys jalustarungon ja seinien tai rakennuksen osien välillä pohjalevyä varten.**

Kiinnitettäessä vaakapalkkeja on huomioitava, että **ulkopalkit ylettyvät vähintään 500 mm viimeisen varastointitason yli**. Hyllyrivin sisäpuolella riittää 100 mm.

Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Asennusmitta perushyllystölle leveys: 2872 mm

Välikön leveys: 2700 mm

Välikön kuormitus: 2580 kg

Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 2 palkkiparia): 12040 kg

Kehysprofiili: S610-M18

Tekninen kuvaus

Asennusmitta perushyllystölle leveys	2872 mm
Syvyys	1100 mm
Lavapaikkojen lukumäärä/kenttä	9
Pistoasennus	kyllä
Kehysprofiili	S610-M18
hyllyn käyttö	molemminpuolinen
Hyllyjalustojen lkm	2
hyllystörakenne	perushyllystö
Asiakasasennus	kyllä
Välikön kuormitus	2580 kg
Korkeus	2500 mm
Välikön leveys	2700 mm
Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 2 palkkiparia)	12040 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	2580 kg
Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan	860 kg
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 1100 mm
Tuotetyyppi	Palettihylly

Tarvikkeet

Alustapellit kuormalavahyllykehyksiin sarja, 3 osaa	991480
Pohjatuki palettihyllykehyksiin	991470
Lukkonasta pystypalkkiin	991331