

## Kuormalavojen lisähyllykkö, Syvyys 1 100 mm, Korkeus: 2500 mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 991226 2500   |
| GTIN         | 4058255039395 |
| Tuoteluokka  | 960           |

### Kuvaus

#### HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista

#### Malli:

**Perushyllystö** koostuu 2 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. **Lisähyllystö** koostuu 1 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisätasot löytyvät lisävarusteista.

**Vaakapalkit**, tyyppi: EGN 120×50×1,5.

Asennusmitta Lisähyllystö: 2786 mm.

#### Kuvaus:

#### Kasausmitat:

#### Hyllyn kokonaispituus:

Jalustareunoille S610-M18 ja S625-A18:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm (mallissa S610-M18)

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm (mallissa S625-A18).

#### Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

#### Huomautus:

- **Epätasaisilla alustoilla suosittelemme lisäaluspeltiä.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**
- **Huomioi vähintään 100 mm etäisyys jalustarungon ja seinien tai rakennuksen osien välillä pohjalevyä varten.**

Kiinnitettäessä vaakapalkkeja on huomioitava, että **ulkopalkit ylettyvät vähintään 500 mm viimeisen varastointitason yli**. Hyllyrivin sisäpuolella riittää 100 mm.

Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Asennusmitta lisähyllystölle leveys: 2786 mm

Välikön leveys: 2700 mm

Välikön kuormitus: 3250 kg

Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 2 palkkiparia): 12040 kg

Kehysprofiili: S610-M18

## Tekninen kuvaus

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| hyllystörakenne                                                               | lisähyllistö     |
| Asiakasasennus                                                                | kyllä            |
| hyllyn käyttö                                                                 | molemminpuolinen |
| Korkeus                                                                       | 2500 mm          |
| Palkkityyppi                                                                  | EGN 120×50×1,5   |
| Hyllyjalustojen lkm                                                           | 1                |
| Välikön leveys                                                                | 2700 mm          |
| Välikön kuormitus                                                             | 3250 kg          |
| Kehysprofiili                                                                 | S610-M18         |
| Pistoasennus                                                                  | kyllä            |
| Syvyys                                                                        | 1100 mm          |
| Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 2 palkkiparia)   | 12040 kg         |
| Asennusmitta lisähyllystölle leveys                                           | 2786 mm          |
| Lavapaikkojen lukumäärä/kenttä                                                | 9                |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 3250 kg          |
| Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan                                       | 1083 kg          |
| Korkeudensäätö portaittain                                                    | 50 mm            |
| Asennusmalli                                                                  | Vetohyllistö     |
| Värivalikoima                                                                 | RAL 5010, 2004   |
| Tuotenimen määrite                                                            | Syvyys 1 100 mm  |

Tuotetyyppi

Palettihylly

---

**Tarvikkeet**

Pohjatuki palettihyllykehyksiin

991470

Lukkonasta pystypalkkiin

991331

Alustapellit kuormalavahyllykehyksiin sarja, 3 osaa

991480