

Kuormalavojen perushyllykkö, Syvyys 1 100 mm, Korkeus: 5000 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991221 5000
GTIN	4058255039388
Tuoteluokka	960

Kuvaus

HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista

Malli:

Perushyllystö koostuu 2 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. **Lisähyllystö** koostuu 1 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisätasot löytyvät lisävarusteista.

Vaakapalkit, tyyppi: EGN 120×50×1,5.

Asennusmitta Perushyllystö: 2872 mm.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Hyllyn kokonaispituus:

Jalustareunoille S610-M18 ja S625-A18:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm (mallissa S610-M18)

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm (mallissa S625-A18).

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Epätasaisilla alustoilla suosittelemme lisäaluspeltiä.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**
- **Huomioi vähintään 100 mm etäisyys jalustarungon ja seinien tai rakennuksen osien välillä pohjalevyä varten.**

Kiinnitettäessä vaakapalkkeja on huomioitava, että **ulkopalkit ylettyvät vähintään 500 mm viimeisen varastointitason yli**. Hyllyrivin sisäpuolella riittää 100 mm.

Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Asennusmitta perushyllystölle leveys: 2920 mm

Välikön leveys: 2700 mm

Välikön kuormitus: 3250 kg

Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 3 palkkiparia): 11810 kg

Kehysprofiili: S625-A18

Tekninen kuvaus

Syvyys	1100 mm
Kehysprofiili	S625-A18
Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 3 palkkiparia)	11810 kg
Välikön kuormitus	3250 kg
Palkkityyppi	EGN 120×50×1,5
Korkeus	5000 mm
Lavapaikkojen lukumäärä/kenttä	12
hyllyn käyttö	molemminpuolinen
Hyllyjalustojen lkm	2
hyllystörakenne	perushyllystö
Välikön leveys	2700 mm
Pistoasennus	kyllä
Asennusmitta perushyllystölle leveys	2920 mm
Asiakasasennus	kyllä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	3250 kg
Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan	1083 kg
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 1 100 mm

Tuotetyyppi

Palettihylly

Tarvikkeet

Lukkonasta pystypalkkiin

991331

Pohjatuki palettihyllykehyksiin

991470

Alustapellit kuormalavahyllykehyksiin sarja, 3 osaa

991480