

## Kuormalavojen perushyllykkö, Syvyys 1 100 mm, Korkeus: 3000 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	991221 3000
GTIN	4058255039340
Tuoteluokka	960

### Kuvaus

#### HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista

#### Malli:

**Perushyllystö** koostuu 2 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. **Lisähyllystö** koostuu 1 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisätasot löytyvät lisävarusteista.

**Vaakapalkit**, tyyppi: EGN 120×50×1,5.

Asennusmitta Perushyllystö: 2872 mm.

#### Kuvaus:

#### Kasausmitat:

#### Hyllyn kokonaispituus:

Jalustareunoille S610-M18 ja S625-A18:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm (mallissa S610-M18)

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm (mallissa S625-A18).

#### Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

#### Huomautus:

- **Epätasaisilla alustoilla suosittelemme lisäaluspeltiä.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**
- **Huomioi vähintään 100 mm etäisyys jalustarungon ja seinien tai rakennuksen osien välillä pohjalevyä varten.**

Kiinnitettäessä vaakapalkkeja on huomioitava, että **ulkopalkit ylettyvät vähintään 500 mm viimeisen varastointitason yli**. Hyllyrivin sisäpuolella riittää 100 mm.

Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Asennusmitta perushyllystölle leveys: 2872 mm

Välikön leveys: 2700 mm

Välikön kuormitus: 3250 kg

Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 2 palkkiparia): 10415 kg

Kehysprofiili: S610-M18

## Tekninen kuvaus

Syvyys	1100 mm
Palkkityyppi	EGN 120×50×1,5
Asennusmitta perushyllystölle leveys	2872 mm
Välikön leveys	2700 mm
Kehysprofiili	S610-M18
Asiakasasennus	kyllä
Hyllyjalustojen lkm	2
hyllyn käyttö	molemminpuolinen
Korkeus	3000 mm
Pistoasennus	kyllä
Lavapaikkojen lukumäärä/kenttä	9
hyllystörakenne	perushyllystö
Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 2 palkkiparia)	10415 kg
Välikön kuormitus	3250 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	3250 kg
Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan	1083 kg
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 1 100 mm

Tuotetyyppi

Palettihylly

---

**Tarvikkeet**

Lukkonasta pystypalkkiin

991331

Pohjatuki palettihyllykehyksiin

991470

Alustapellit kuormalavahyllykehyksiin sarja, 3 osaa

991480