

## Kuormalavojen lisähyllykkö, Syvyys 1 100 mm, Korkeus: 5000 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	991226 5000
GTIN	4058255039449
Tuoteluokka	960

### Kuvaus

#### Malli:

**Perushyllystö** koostuu 2 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. **Lisähyllystö** koostuu 1 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisätasot löytyvät lisävarusteista.

**Vaakapalkit**, tyyppi: EGN 120×50×1,5.

Asennusmitta Lisähyllystö: 2786 mm.

#### Kuvaus:

#### Kasausmitat:

#### Hyllyn kokonaispituus:

Jalustareunoille S610-M18 ja S625-A18:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm (mallissa S610-M18)

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm (mallissa S625-A18).

#### Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

#### Huomautus:

- **Epätasaisilla alustoilla suosittelemme lisäaluspeittä.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**
- **Huomioi vähintään 100 mm etäisyys jalustarungon ja seinien tai rakennuksen osien välillä pohjalevyä varten.**

Kiinnitettäessä vaakapalkkeja on huomioitava, että **ulkopalkit ylettyvät vähintään 500 mm viimeisen varastointitason yli**. Hyllyrivin sisäpuolella riittää 100 mm.

Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Asennusmitta lisähyllystölle leveys: 2810 mm

Välikön leveys: 2700 mm

Välikön kuormitus: 3250 kg

Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 3 palkkiparia): 11810 kg

Kehysprofiili: S625-A18

## Tekninen kuvaus

Pistoasennus	kyllä
Välikön kuormitus	3250 kg
Palkkityyppi	EGN 120×50×1,5
hyllystörakenne	lisähyllystö
Hyllyjalustojen lkm	1
Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 3 palkkiparia)	11810 kg
Syvyys	1100 mm
Asiakasasennus	kyllä
Kehysprofiili	S625-A18
Säilytystasojen lukumäärä	4
hyllyn käyttö	molemminpuolinen
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	2810 mm
Välikön leveys	2700 mm
Lavapaikkojen lukumäärä/kenttä	12
Korkeus	5000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	3250 kg
Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan	1083 kg
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004

Tuotenimen määrite	Syvyys 1 100 mm
Tuotetyyppi	Palettihylly