

Kuormalavojen lisähyllykkö, Syvyys 1 100 mm, Korkeus: 4500 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 991226 4500 |
| GTIN | 4058255039432 |
| Tuoteluokka | 960 |

Kuvaus

Malli:

Perushyllystö koostuu 2 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. **Lisähyllystö** koostuu 1 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisätasot löytyvät lisävarusteista.

Vaakapalkit, tyyppi: EGN 120×50×1,5.

Asennusmitta Lisähyllystö: 2786 mm.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Hyllyn kokonaispituus:

Jalustareunoille S610-M18 ja S625-A18:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm (mallissa S610-M18)

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm (mallissa S625-A18).

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Epätasaisilla alustoilla suosittelemme lisäaluspeittä.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**
- **Huomioi vähintään 100 mm etäisyys jalustarungon ja seinien tai rakennuksen osien välillä pohjalevyä varten.**

Kiinnitettäessä vaakapalkkeja on huomioitava, että **ulkopalkit ylettyvät vähintään 500 mm viimeisen varastointitason yli**. Hyllyrivin sisäpuolella riittää 100 mm.

Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Asennusmitta lisähyllystölle leveys: 2786 mm

Välikön leveys: 2700 mm

Välikön kuormitus: 3250 kg

Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 3 palkkiparia): 9180 kg

Kehysprofiili: S610-M18

Tekninen kuvaus

| | |
|---|------------------|
| Säilytystasojen lukumäärä | 4 |
| Välikön kuormitus | 3250 kg |
| Syvyys | 1100 mm |
| Palkkityyppi | EGN 120×50×1,5 |
| Asiakasasennus | kyllä |
| Välikön leveys | 2700 mm |
| Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 2786 mm |
| Pistoasennus | kyllä |
| hyllystörakenne | lisähyllystö |
| Lavapaikkojen lukumäärä/kenttä | 12 |
| Korkeus | 4500 mm |
| hyllyn käyttö | molemminpuolinen |
| Kehysprofiili | S610-M18 |
| Lattiaan kohdistuva kuormitus (3 moduulia, joista jokaisessa 3 palkkiparia) | 9180 kg |
| Hyllyjalustojen lkm | 1 |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 3250 kg |
| Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan | 1083 kg |
| Korkeudensäätö portaittain | 50 mm |
| Asennusmalli | Vetohyllystö |
| Värivalikoima | RAL 5010, 2004 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Tuotenimen määrite | Syvyys 1 100 mm |
| Tuotetyyppi | Palettihylly |