

**Työkalunpidin, muoto B6 säteittäinen, vasen, pitkä, Varren Ø d1: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319080 30
GTIN	4045197955029
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

Tekninen kuvaus

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
h ₅	38 mm
b ₁	100 mm
h ₂	29 mm
l ₁	22 mm

h_6	28 mm
Varren $\varnothing d_1$	30 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
l_2	40 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka