

**VDI-monikarapidin, Varren Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319185 40
GTIN	4045197955050
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

l_1	72 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
h_6	48 mm
h_2	34 mm
Varren Ø d ₁	40 mm
h_1	25 mm
h_5	32,5 mm
b_2	42,5 mm

Varren leveys b_3	20,5 mm
b_1	90 mm
Tuotetyyppi	VDI-monikarapidin