

**VDI-monikarapidin, Varren Ø d1: 30mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319185 30 |
| GTIN | 4045197955043 |
| Tuoteluokka | 32V |

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|--------|
| b ₁ | 76 mm |
| l ₁ | 60 mm |
| h ₁ | 20 mm |
| h ₂ | 29 mm |
| h ₅ | 28 mm |
| Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 |
| Varren leveys b ₃ | 17 mm |
| b ₂ | 35 mm |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Varren $\varnothing d_1$ | 30 mm |
| h_6 | 38 mm |
| Tuotetyyppi | VDI-monikarapidin |