

**VDI-monikarayläpidin, Varren Ø d1: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319190 30
GTIN	4045197955074
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

**Standardi:****DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Tekninen kuvaus**

Varren leveys b <sub>3</sub>	17 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Varren Ø d <sub>1</sub>	30 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
b <sub>1</sub>	76 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
h <sub>5</sub>	28 mm

$h_1$	20 mm
$b_2$	35 mm
$l_1$	60 mm
Tuotetyyppi	VDI-monikarapidin