

**VDI-monikarayläpidin, Varren Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319190 40 |
| GTIN | 4045197955081 |
| Tuoteluokka | 32V |

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihikutussuutin.

Standardi:**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Tekninen kuvaus**

| | |
|------------------------|---------|
| h_1 | 25 mm |
| h_6 | 48 mm |
| h_2 | 34 mm |
| Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 |
| Varren leveys b_3 | 20,5 mm |
| h_5 | 32,5 mm |
| Varren Ø d_1 | 40 mm |

| | |
|-------------|-------------------|
| b_1 | 90 mm |
| l_1 | 72 mm |
| b_2 | 42,5 mm |
| Tuotetyyppi | VDI-monikarapidin |