

**VDI-monikarayläpidin, Varren Ø d1: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319190 50
GTIN	4045197955098
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihikutussuutin.

Standardi:**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Tekninen kuvaus**

Varren leveys b_3	25,5 mm
Varren Ø d_1	50 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
b_2	50 mm
h_6	60 mm
h_5	35 mm
h_2	41 mm

b_1	105 mm
h_1	32 mm
l_1	85 mm
Tuotetyyppi	VDI-monikarapidin