

Garant**WOEX 06T304 T, HB330, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 232735 UNI |
| GTIN | 4045197955159 |
| Tuoteluokka | 21E |

Kuvaus**Sopii :**

GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Lastuamisstrategia: MTC

Syöttö f: 0,12 mm/kierr.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Syöttö f | 0,12 mm/kierr. |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 |
| ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 06T304 T |
| Laji | HB330 |
| Lastuava aine | KM |
| Lastuamisstrategia | MTC |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä poraukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 275 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 275 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 275 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 165 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 165 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 80 m/min | S |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |