

FLUKE.

## Jännitteentarkistin, Tyyppi: T6-600



### Tilaustiedot

Tilausnumero	473215 T6-600
GTIN	095969854108
Tuoteluokka	47H

### Kuvaus

#### Malli:

Avoimet virtapihdit **kosketuksettomaan jännitteenmittaukseen**, virran ja taajuuden mittaukseen tarvitsematta koskettaa mittausjohdoilla jännitteisiin kohtiin. Vaihdeettavat mittauskärjet. Halkaisijaltaan 120 mm<sup>2</sup>:n johtimien mittaukseen. Selkeä, taustavalaistu näyttö

#### Käyttö:

Ammattimaiseen jännitteen, johtavuuden ja virran tarkistukseen. Soveltuu monenlaisiin töihin sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla.

#### Standardi:

**IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.**

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 paristoa 081561 koko LR6, kytketyt mittausjohdot, joissa irrotettavat 4 mm:n mittauskärjensuojukset.

### Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Mittaustapa	TRUE RMS
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2

Ylijänniteluokka	CAT III 600 V
Kalibrointi	I4
Vaihtovirta AC	0,1 – 200 A
Vastus	1 $\Omega$ – 2 k $\Omega$
Pitoarvopainike	kyllä
Näyttöalue AC	1 - 600 V
Näyttöalue DC	1 - 600 V
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Yleismittari

## Palvelut

KalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027050 D
---------------------------------	----------

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------