

FLUKE.

Jännitteentarkistin, Tyyppi: T6-1000



Tilaustiedot

Tilausnumero	473215 T6-1000
GTIN	095969854030
Tuoteluokka	47H

Kuvaus

Malli:

Avoimet virtapihdit **kosketuksettomaan jännitteenmittaukseen**, virran ja taajuuden mittaukseen tarvitsematta koskettaa mittausjohdoilla jännitteisiin kohtiin. Vaihdeettavat mittauskärjet. Halkaisijaltaan 120 mm²:n johtimien mittaukseen. Selkeä, taustavalaistu näyttö. Näytössä samanaikaisesti tosiaikaiset jännite- ja teholumemat.

Käyttö:

Ammattimaiseen jännitteen, johtavuuden ja virran tarkistukseen. Soveltuu monenlaisiin töihin sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla.

Standardi:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 paristoa 081561 koko LR6, kytketyt mittausjohdot, joissa irrotettavat 4 mm:n mittauskärjensuojukset.

Tekninen kuvaus

Vaihtovirta AC	0,1 – 200 A
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6

Kalibrointi	I4
Vastus	1 Ω – 100 kΩ
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Mittaustapa	TRUE RMS
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Pitoarvopainike	kyllä
Näyttöalue DC	1 - 1000 V
Näyttöalue AC	1 - 1000 V
Taajuusmittaus	45 - 66 Hz
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Yleismittari

Palvelut

KalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027050 D
---------------------------------	----------

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------