

**Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 43mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116320 43
GTIN	4045197955609
Tuoteluokka	12C

Kuvaus**Malli:**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja **lastunpoisto parantunut.**

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöistä.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530.**

Tekninen kuvaus

Morsekartio MK koko	4
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Nimellis-Ø D _c	43 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,32 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 345
Kokonaispituus L	359 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	145,5 mm
Lastu-urien pituus L _c	210 mm
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	20-30 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		