



## Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 45mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	116320 45
GTIN	4045197955623
Tuoteluokka	12C

### Kuvaus

#### Malli:

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja **lastunpoisto parantunut.**

#### Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöistä.

#### Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530.**

### Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,32 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	210 mm
Terien lkm Z	2
Morsekartio MK koko	4
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	45 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	142,5 mm
Kokonaispituus L	359 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Standardi	DIN 345
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	20-30 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		