

**Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 51mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116320 51
GTIN	4045197955708
Tuoteluokka	12C

Kuvaus**Malli:**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja **lastunpoisto parantunut**.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöistä.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	225 mm
Kokonaispituus L	412 mm
Morsekartio MK koko	5
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	148,5 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Nimellis-Ø D_c	51 mm
Standardi	DIN 345
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,32 mm/kierr,
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	20-30 astetta
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		