

**Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116320 60
GTIN	4045197955746
Tuoteluokka	12C

**Kuvaus****Malli:**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja **lastunpoisto parantunut**.

**Suositus:**

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

**Tekninen kuvaus**

suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	145 mm
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	60 mm
Kokonaispituus L	422 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Standardi	DIN 345
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	235 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,32 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Morsekartio MK koko	5
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	20-30 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		