

HOLEX®
Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 12 osaa, Tyyppi: 6

Tilaustiedot

Tilausnumero	637667 6
GTIN	4045197955937
Tuoteluokka	62A

Kuvaus
Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusioruuveille / muttereille gs_profil_6kant-einsatz M6 – M16.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

säilytys: teräspeltikotelo

Hylsyt - 6-kulmaiset: 9 kpl nro 642220 koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

1 räikkä: Nro 640220

2 jatkokappaletta: 1 kpl/koko nro 641020 koot 130; 255

Pituus: 324 mm

Leveys: 153 mm

Korkeus: 51 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10–24 mm

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-24 mm

Avainkoon mitat	metriset mitat
Osien määrä	12
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Pakkaus	teräspeltikotelo
Pituus	324 mm
Leveys	153 mm
Korkeus	51 mm