

**HOLEX®**

## Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 42-osainen, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	630328 6
GTIN	4045197955951
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 /3123 mukaisesti; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

#### Käyttö:

Ruuveille / muttereille gs\_profil\_6kant-einsatz M2–M8 ja kuusiokolokantaruuveille gs\_profil\_6kant M4–M10.

Ristiurakantaruuveille gs\_profil\_phillips gs\_profil\_pozidriv M2–M6, urakantaruuvit gs\_profil\_schlitz M2–M4

ja sisä-Torx®-ruuveille gs\_profil\_torx M2,5–M8.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

Terät Phillips-ruuveille C 6,3: 3 kpl, vastaa nroa 675310 koot 1/25; 2/25; 3/25

Murrosnivel: 1 kpl nro 633520

Pozidriv-terät C 6,3: 3 kpl, vastaa nroa 675320 koot 1/25; 2/25; 3/25

BITS-kärkien liitinkappale: 1 kpl nro 676800 1/4 tuumaa gs\_profil\_4kant-einsatz - gs\_profil\_6kant-schlueselhilfe 1/4 tuumaa

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632420 koot 50; 100

Käsikahva: 1 kpl, vastaa nroa 632829

Kuusioterät C 6,3: 4 kpl, vastaa nroa 675240 koot 3; 4; 5; 6

T-väännin: 1 kpl, vastaa nroa 633029

Terät Torx®-ruuveille C 6,3: 7 kpl, vastaa nroa 675340 koot TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Kytkinvarsi E 6,3: 1 kpl, vastaa nroa 675020 koko 6,3K 1/4 tuuman terille C 6,3

säilytys: teräspeltikotelo

Uraterät C 6,3: 3 kpl, vastaa nroa 675250 koot 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Räikkä: 1 kpl nro 632300, poistonuppi

Hylsy - 6-kulmaiset: 13 kpl nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Liitinvarsi: 1 kpl nro 650005 koko 2 gs\_profil\_6kant-kupplung E6,3 1/4 tuumaa – ■ 1/4 tuumaa

Pituus: 234 mm

Leveys: 104 mm

Korkeus: 41 mm

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-14 mm

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-6 mm

## Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-6 mm
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-14 mm
Osien määrä	41
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Pakkaus	teräspeltikotelo
Pituus	234 mm
Leveys	104 mm
Korkeus	41 mm