



Holkkivainsarja, 3/8", nelikulmainen, tuumamitat 28 osaa, Osien määrä: 28



Tilaustiedot

Tilausnumero	630047 28
GTIN	4045197955975
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitososat DIN 3122/ 3123. Kaikki osat muovikoteloissa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

12-kulmaiset avainhylsyet: 12 kpl vastaa nroa 637100

koot 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 tuumaa

Hylsyavainkärjet, 12-kulmaiset, pitkät: 9 kpl kuten nro 637322 koot 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 tuumaa

Avainholkit sytytystulpille, 12-kulmaiset: 2 kpl, vastaa nroa 637329 koot 16; 20,8

T-väännin: 1 kpl kuten nro 635720 koko 200

Jatkokappaleet: 2 kpl kuten nro 635420 koot 75; 250

Murrosnivel: 1 kpl kuten nro 636220

Räikkä: 1 kpl kuten nro 635090

Kotelo: muovilaukku

Korkeus: 84 mm

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkivain: 1/4-7/8 tuuma

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	1/4-7/8 tuuma
Osien määrä	28
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Pakkaus	muovikotelo
Pituus	350 mm
Leveys	302 mm
Korkeus	84 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain