



## Temper-valuruuvipuristin, Leukaväli: 1250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	860000 1250
GTIN	4008158011165
Tuoteluokka	83J

### Kuvaus

#### Malli:

Laadukkaat Temper-valupuristusleuat; luja, prismanmuotoinen, profiiliteräksinen, rihlattu ja galvaanisesti sinkitty liukukisko. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko. Momentin pika-asetus, luotettava kiristys.

Liikkuva puristusvarsi ja **liukueste**, joka estää kiinnitetyn ruuvipuristimen tahattoman aukeamisen. Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160. **Ilman suojusta.**

Kiinnitysvoima enintään 7000 N.

#### Standardi:

**DIN 5117**

#### Varaosa:

Suojakansi nro 860115.

### Tekninen kuvaus

Ulottuma	120 mm
Leukaväli	1250 mm

Liukukiskon poikkipinta	35×11 mm
Tuotetyyppi	Puristin

---

## Tarvikkeet

Täydellinen alaosa momenttiruuvipuristimeen Tyyppi 500	860060 500
Vario-puristusleukapari	862950
Paininpääsarja8 osaa Paininlevyn Ø 37 mm	860115 37