

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 18/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212802 18/2
GTIN	4045197956026
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Porrastuspituus L kun α_{\max}	8,13 mm
Varren Ø D ₅ h6	16 mm
Ø D ₃	10 mm
Ulkoneman pituus L ₁	30 mm
Terän Ø D _c	18 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	28 mm
Sopiva kääntöterä	XOM.060310
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	34 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	0,3 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuskulma α_{\max}	2,82 astetta
Terien lkm Z	2

Kokonaispituus L _{ges}	80 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2