

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 18/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212803 18/2
GTIN	4045197956033
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä a_p	0,3 mm
Varren Ø D_5 h6	16 mm
Ø D_3	10 mm
Ulkoneman pituus L_1	20 mm
Kokonaispituus L_{ges}	150 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Terien lkm Z	2
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	34 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	8,13 mm
Sopiva kääntöterä	XOM.060310
Terän Ø D_c	18 mm
Porrastuskulma α_{max}	2,82 astetta

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP