

Garant
GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 18/2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212804 18/2
GTIN	4045197956040
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdystä.

Tekninen kuvaus

Porrastuspituus L kun α_{\max}	8,13 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Ø D ₂	13 mm
Kiinnityskierre M	M8
Terän Ø D _c	18 mm
Porrastuskulma α_{\max}	2,82 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	34 mm
Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L _{ges}	25 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	0,3 mm

Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Sopiva kääntöterä	XOM.060310
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	28 mm
Ø D ₃	10 mm
Sarja	Power Q
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Uputusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219799 1