

Garant**Rullakannatinpari liikuteltaville laatikostokaapeille Työntösuunta, vetolaatikon etulevy, Tyyppi: R36E****Tilastiedot**

Tilausnumero	942947 R36E
GTIN	4045197526366
Tuoteluokka	91H

Kuvaus**Malli:**

Rullanpidikepari – sisältää 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (halkaisija 100 mm), jossa kiinnitysjaru liitettyinä kulloinkin poikkiapienan avulla. **Huomioi renkaiden kulkusuunta.** Kantokyky 600 kg kuorman jakautuessa tasaisesti.

Sopii:

Pyöränkannatinpari, joka sopii tuoteryhmän 94 (08/2019 saakka) työkalukaapin runkoon, **mitat 27×36E, 36×36 E.** Turvallisuussyistä (kaatumisvaara) rungon maksimihyötykorkeus 900 mm (27×36E) / 1 225 mm (36×36E). **Työnnetään vetolaatikon etulevystä käsin.**

Huomautus:

- **Vetolaatikat siirrettävissä työkalukaapeissa on varustettava vetolaatikoiden yksittäislukituksella. Näin laatikat lukittuvat suljettaessa automaattisesti, joten ne eivät pääse kuljetuksen aikana aukeamaan. Tuoteryhmän 94 (08/2019 saakka) vetolaatikoiden yksittäislukitukset varaosaluettelosta numerolla 949605.**
- **Huomioi pyörien kantavuudessa (600 kg) kaapin omapaino.**
- **Huomioi pyörien toivottu liikkumissuunta.**

Tekninen kuvaus

enimmäiskantokyky yhteensä	600 kg
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kulkusuunta	Kaapin leveyssuunnassa
tyyppi	R36E
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Tuotetyyppi	Rulla