



Yhden käden ruuvipuristin, Leukaväli: 600mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860250 600
GTIN	4008158030692
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Puristimen runko nuorrutettua terästä. Kotelo ja vipu lasikuituvahvisteista polyamidia. Puristuspinoissa joustavat muovisuojuukset kiinnitysvaurioiden ehkäisemiseksi. Työkappaleiden **kiinnitys nopeasti yhdellä kädellä** on mahdollista esikiristysvivun ansiosta. Puristimen voi kiristää joko **2K-kahvasta** tai kiskon puolelta. **Voimakas kiristys** (ja irrotus) trapetsikierreruuvilla kuten tavallisella teräksisellä ruuvipuristimella. Ergonominen irrotusnäppäin helpottaa säätövarren siirtämistä. Kiinnitysvaiva 3500 N.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen erityisesti tilanteissa, joissa **käyttäjällä on vain yksi käsi vapaana kiristämiseen** esimerkiksi listoja, profiileja, kaapeleita ja putkia käsiteltäessä. Kätevä myös **pään yläpuolella työskenneltäessä** ja **joustavia** tai **voimakkaasti periksiäntäviä työkappaleita** kiinnitettäessä.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	600 mm
Liukukiskon poikkipinta	19,5×9,5 mm

Ulottuma	100 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	3500 Nm
Tuotetyyppi	Puristin