



## CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 9 mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 116050 9      |
| GTIN         | 4045197956491 |
| Tuoteluokka  | 12B           |

### Kuvaus

#### Malli:

**HOLEX CleverDrill** – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaara.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

#### Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys  $L_2$ : 101,5 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 115 mm

Kokonaispituus L: 175 mm

varren Ø  $D_s$ : 9 mm

### Tekninen kuvaus

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Nimellis-Ø $D_c$                     | 9 mm     |
| suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$ | 101,5 mm |
| Kokonaispituus L                     | 175 mm   |
| Toleranssi, nimellis-Ø               | h8       |
| varren Ø $D_s$                       | 9 mm     |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Lastu-urien pituus $L_c$ | 115 mm            |
| Terien lkm Z             | 2                 |
| Standardi                | DIN 340           |
| Kärkikulma               | 130 astetta       |
| Sarja                    | HOLEX CleverDrill |
| Pinnoitus                | pinnoittamaton    |
| Lastuava aine            | HSS               |
| tyyppi                   | N                 |
| Varsi                    | Lieriövarsi       |
| Sisäjähdytys             | ei                |
| Värirenas                | ilman             |
| Tuotetyyppi              | Kierukkapora      |