



## CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 4 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 4
GTIN	4045197956293
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

**HOLEX CleverDrill** – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaara.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

#### Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta  
Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys  $L_2$ : 72 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 78 mm

Kokonaispituus L: 119 mm

varren Ø  $D_s$ : 4 mm

### Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 340
Kokonaispituus L	119 mm
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	72 mm
Nimellis-Ø $D_c$	4 mm
Terien lkm Z	2

Lastu-urien pituus $L_c$	78 mm
varren $\varnothing D_s$	4 mm
Toleranssi, nimellis- $\varnothing$	h8
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora