



## CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 10 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 10
GTIN	4045197956521
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

**HOLEX CleverDrill** – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaara.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

#### Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys  $L_2$ : 106 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 121 mm

Kokonaispituus L: 184 mm

varren Ø  $D_s$ : 10 mm

### Tekninen kuvaus

varren Ø $D_s$	10 mm
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	106 mm
Kokonaispituus L	184 mm
Standardi	DIN 340
Terien lkm Z	2

Nimellis- $\varnothing$ D <sub>c</sub>	10 mm
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	121 mm
Toleranssi, nimellis- $\varnothing$	h8
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora