



CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 6,5 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 6,5
GTIN	4045197956408
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

HOLEX CleverDrill – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

lastu-uran pituus (katso taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L₂: 87,25 mm

Lastu-urien pituus L_c: 97 mm

Kokonaispituus L: 148 mm

varren Ø D_s: 6,5 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	6,5 mm
Nimellis-Ø D _c	6,5 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	87,25 mm
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 340

Kokonaispituus L	148 mm
Lastu-urien pituus L _c	97 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora