



## CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 2,1 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 2,1
GTIN	4045197956101
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

**HOLEX CleverDrill** – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

#### Suositus:

Suurin porausvyvyys:

lastu-uran pituus (katso taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.

#### Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L<sub>2</sub>: 52,85 mm

Lastu-urien pituus L<sub>c</sub>: 56 mm

Kokonaispituus L: 85 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,1 mm

### Tekninen kuvaus

varren Ø D <sub>s</sub>	2,1 mm
Kokonaispituus L	85 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Standardi	DIN 340
Terien lkm Z	2

suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	52,85 mm
Lastu-urien pituus $L_c$	56 mm
Nimellis- $\varnothing D_c$	2,1 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora