



CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 10,5 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 10,5
GTIN	4045197956538
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

HOLEX CleverDrill – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaara.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 105,3 mm

Lastu-urien pituus L_c : 121 mm

Kokonaispituus L: 184 mm

varren Ø D_s : 10,5 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 340
Nimellis-Ø D_c	10,5 mm
Lastu-urien pituus L_c	121 mm
varren Ø D_s	10,5 mm
Terien lkm Z	2

Kokonaispituus L	184 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	105,3 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora