



CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 4,2 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 4,2
GTIN	4045197956316
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

HOLEX CleverDrill – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 71,7 mm

Lastu-urien pituus L_c : 78 mm

Kokonaispituus L: 119 mm

varren Ø D_s : 4,2 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D_s	4,2 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Nimellis-Ø D_c	4,2 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	71,7 mm
Standardi	DIN 340

Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L	119 mm
Lastu-urien pituus L _c	78 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora