



## CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 6,8 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 6,8
GTIN	4045197956415
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

**HOLEX CleverDrill** – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaara.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

#### Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys  $L_2$ : 91,8 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 102 mm

Kokonaispituus L: 156 mm

varren Ø  $D_s$ : 6,8 mm

### Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus $L_c$	102 mm
varren Ø $D_s$	6,8 mm
Nimellis-Ø $D_c$	6,8 mm
Standardi	DIN 340
Terien lkm Z	2

suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	91,8 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	156 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora