



## CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 3,3 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 3,3
GTIN	4045197956224
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

**HOLEX CleverDrill** – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

#### Suositus:

Suurin porausvyvyys:

lastu-uran pituus (katso taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.

#### Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L<sub>2</sub>: 64,05 mm

Lastu-urien pituus L<sub>c</sub>: 69 mm

Kokonaispituus L: 106 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 3,3 mm

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	106 mm
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	3,3 mm
Terien lkm Z	2
varren Ø D <sub>s</sub>	3,3 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	64,05 mm

Standardi	DIN 340
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	69 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora