



CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 7 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 7
GTIN	4045197956422
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

HOLEX CleverDrill – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaara.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 91,5 mm

Lastu-urien pituus L_c : 102 mm

Kokonaispituus L: 156 mm

varren Ø D_s : 7 mm

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D_c	7 mm
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 340
varren Ø D_s	7 mm
Kokonaispituus L	156 mm

Lastu-urien pituus L_c	102 mm
Toleranssi, nimellis- \emptyset	h8
suositeltu suurin poraussyvyys L_2	91,5 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora