



## CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 5
GTIN	4045197956347
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

**HOLEX CleverDrill** – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaara.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

#### Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys  $L_2$ : 79,5 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 87 mm

Kokonaispituus L: 132 mm

varren Ø  $D_s$ : 5 mm

### Tekninen kuvaus

varren Ø $D_s$	5 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	132 mm
Standardi	DIN 340
Terien lkm Z	2

suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	79,5 mm
Lastu-urien pituus $L_c$	87 mm
Nimellis- $\varnothing D_c$	5 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora