



CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 3,6 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 3,6
GTIN	4045197956255
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

HOLEX CleverDrill – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:

lastu-uran pituus (katso taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin poraussyvyys L₂: 67,6 mm

Lastu-urien pituus L_c: 73 mm

Kokonaispituus L: 112 mm

varren Ø D_s: 3,6 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
varren Ø D _s	3,6 mm
Standardi	DIN 340
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	67,6 mm
Kokonaispituus L	112 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Lastu-urien pituus L _c	73 mm
Nimellis-Ø D _c	3,6 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora