



CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5,5 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 116050 5,5 |
| GTIN | 4045197956361 |
| Tuoteluokka | 12B |

Kuvaus

Malli:

HOLEX CleverDrill – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta
Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 82,8 mm

Lastu-urien pituus L_c : 91 mm

Kokonaispituus L: 139 mm

varren Ø D_s : 5,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| Lastu-urien pituus L_c | 91 mm |
| varren Ø D_s | 5,5 mm |
| suositeltu suurin porausvyvyys L_2 | 82,8 mm |
| Nimellis-Ø D_c | 5,5 mm |

| | |
|------------------|-------------------|
| Terien lkm Z | 2 |
| Kokonaispituus L | 139 mm |
| Standardi | DIN 340 |
| Kärkikulma | 130 astetta |
| Sarja | HOLEX CleverDrill |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| tyyppi | N |
| Varsi | Lieriövarsi |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |