



CleverDrill-kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5,8 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	116050 5,8
GTIN	4045197956378
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

HOLEX CleverDrill – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaara.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 340

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 130 astetta

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 82,3 mm

Lastu-urien pituus L_c : 91 mm

Kokonaispituus L: 139 mm

varren Ø D_s : 5,8 mm

Tekninen kuvaus

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Lastu-urien pituus L_c	91 mm
Nimellis-Ø D_c	5,8 mm
Standardi	DIN 340
varren Ø D_s	5,8 mm

Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L	139 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	82,3 mm
Kärkikulma	130 astetta
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Varsi	Lieriövarsi
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora